



Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880130 10
GTIN	4021176013621
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Techninis aprašymas

Galia	6 t
Vidinio suspaudimo dydis	70 - 180 mm
Išorinio suspaudimo dydis	27 - 130 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm
Gamintojo pavadinimas	30

Kablių skaičius	3
maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Išorinis 6-briaunis	17 mm
Svoris	1,59 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Priedai

Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 1	880150 1
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880200 1/100
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880220 1/100
Prailginti griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/200 mm	880320 1/200