



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 1
GTIN	4021176009433
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 30 - 90 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 70 - 140 mm

Užveržimo gylis iki: 100 mm

Galia: 4,5 t

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	100 mm
Vidinio suspaudimo dydis	70 - 140 mm

Išorinio suspaudimo dydis	30 - 90 mm
Galia	4,5 t
Kablių skaičius	2
maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Išorinis 6-briaunis	17 mm
Svoris	1,305 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Priedai

Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 1	880150 1
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880220 1/100
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880200 1/100
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/200 mm	880300 1/200