



## Šlifavimo akmenukas, kietumas J rupus, AW-CER, Tipas: ZY1325



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	551795 ZY1325
GTIN	4007220802304
Produktų klasė	55E

### Aprašymas

#### Modelis:

**PFERD šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal rišiklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

**rupus**, grūdelių dydis 46.

Šlifavimo galvutė su **maišytais grūdeliais (AW-CER)**, kietis **J**. Minkštai surištas **balto korundo** ir **keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo mišinys**, labai efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis nuolat didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (Gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).

#### Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: **titano, nikelio** ir **kobalto lydinius** bei **grūdintą plieną**.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30–50 m/s.

### Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
Smulkumo laipsnis	stambiadantis
Galvos Ø	13 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	AW-CER
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas