



Šlifavimo akmenukas, kietumas J smulkiagrūdis, AW-CER, Tipas: ZY1325



Užsakymo data

Užsakymo numeris	551796 ZY1325
GTIN	4007220802311
Produktų klasė	55E

Aprašymas

Modelis:

PFERD šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal rišiklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **maišytais grūdeliais (AW-CER)**, **kietis J**. Minkštai surištas **balto korundo** ir **keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo mišinys**, labai efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis nuolat didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (Gamintojo Pferd pavadinimas AWCO). **smulkus**, grūdėtumas 80.

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: **titano, nikelio** ir **kobalto lydinius** bei **grūdintąjį plieną**.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	AW-CER
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

