


3M**VHB™ Power lipni juosta, Gamintojo pavadinimas: GPH****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Produktų klasė	08M

Aprašas**Aprašymas:**

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Patvari, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

GPH#110GF metalams, aukštoms temperatūroms ir prieš miltelinį dažymą. **19 mm x 3 m.**

Paskirtis:

Tinka metalams, lakuotiems paviršiams, lakuotai medienai, stiklui, keramikai ir daugeliui plastikų. Tinka naudoti patalpose ir lauke.

Ilgis: 3 m

Plotis: 19 mm

Spalva: pilka

Trumpalaikis atsparumas temperatūrai iki: 230 °C

Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki: 150 °C

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GPH-110GF
Storis	1,1 mm

Plotis	19 mm
Spalva	pilka
Ilgis	3 m
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Lipnios juostos rulonų kiekis	1
Sandėlio oro drėgmė	40 - 65 %
Laikymo temperatūra	16 - 25 °C
Sukibimas su plienu	3,7 N/mm
Tamprumas	300 %
atsparus temperatūrai iki	150 °C
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Montavimas
Pagrindo medžiaga	PE
Klijai	Akrilatas
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	neįkerpama
Ypatybė	atsparus aukštai temperatūrai
Minimali naudojimo trukmė	24 mėnuo