

3M**Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ356****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, viny ar spaustukai.

DUAL-LOCK padidina **tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma** atliekant paprastą judesį.

Techninis aprašymas

Storis	5,7 mm
Spalva	permatoma
Gamintojo pavadinimas	SJ356
Ilgis	2,5 m
Plotis	25 mm
Pritaikymo sritys	Vidaus ir išorės darbams
Klijai	Akriлатыs
Kiekis pakartotinai užrakinama	1000

atsparus temperatūrai iki	-30 - 95 °C
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Lipnios juostos rūšis	Kibi juosta
Laikymo temperatūra	20 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 °C
Produkto rūšis	Lipni juosta