


**VHB™ Power lipni juosta, Gamintojo pavadinimas: 5952F**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Produktų klasė	08M

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**Dvipusė** aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas. Paviršiams, prie kurių sudėtinga priklijuoti.

**Paskirtis:**

Tinka metalams, lakuotiems paviršiams, lakuotai medienai, stiklui, keramikai ir daugeliui plastikų. Tinka naudoti patalpose ir lauke.

Ilgis: 11 m

Plotis: 19 mm

Spalva: juoda

Trumpalaikis atsparumas temperatūrai iki: 150 °C

Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki: 90 °C

**Techninis aprašymas**

Gamintojo pavadinimas	5952F
Storis	1,1 mm
Ilgis	11 m
Spalva	pilkas

Plotis	19 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Tamprumas	300 %
Sukibimas su plienu	5,5 N/mm
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	puikiai priglunda
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Lipnios juostos rulonų kiekis	1
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Pagrindo medžiaga	PE
Klijai	Akrilatas
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
atsparus temperatūrai iki	120 - 150 °C