

3M**Aliumininė lipni juosta, Plotis x ilgis (mmxm): 25X55**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.

3M™ 431 pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis dėl atsparumo drėgmei ir yra tinkama ilgalaikiam naudojimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Ilgis	55 m
Gamintojo pavadinimas	431
Spalva	sidabrinis
Plotis	25 mm
Storis	0,09 mm
Yra pamušalas	ne

Laikymo temperatūra	20 °C
Stipris tempiant	3,38 N/mm
Pagrindo medžiaga	Aliuminis
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Tamprumas	5 %
atsparus temperatūrai iki	-55 - 155 °C
Klijai	Akrlatas
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	atsparus drėgmei
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Paskirtis	Apvalkalas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Šoninių paviršių apdirbimas
Paskirtis	Apsauga
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta