

3M**VHB™ Power lipni juosta, Gamintojo pavadinimas: 4910F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Produktų klasė	08M

Aprašas**Aprašymas:**

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas. Puikiai tinka ir permatomoms medžiagoms, pvz., stiklui.

Paskirtis:

Tinka metalams, lakuotiems paviršiams, lakuotai medienai, stiklui, keramikai ir daugeliui plastikų. Tinka naudoti patalpose ir lauke.

Ilgis: 11 m

Plotis: 19 mm

Spalva: skaidri

Trumpalaikis atsparumas temperatūrai iki: 150 °C

Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki: 90 °C

Techninis aprašymas

Spalva	skaidri
Plotis	19 mm
Gamintojo pavadinimas	9410F

Ilgis	11 m
Storis	1 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Klijai	Akrilatas
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	slopinant.
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Montavimas
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Tamprumas	300 %
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis	1
Pagrindo medžiaga	PE
atsparus temperatūrai iki	90 - 150 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Sukibimas su plienu	2,6 N/mm