


3M**Aliumininė lipni juosta, Plotis x ilgis (mmxm): 50X55**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.

3M™ 425 gali būti pašalinta be likučių ir puikiai prisitaikyti prie išlenktų ar nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	425
Spalva	sidabrinis
Ilgis	55 m
Storis	0,12 mm
Yra pamušalas	ne
Klijai	Akrilatas

Laikymo temperatūra	20 °C
Pagrindo medžiaga	Aliuminis
Stipris tempiant	4,9 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
atsparus temperatūrai iki	-55 - 155 °C
Tamprumas	6 %
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	laidus šilumai
Ypatybė	puikiai priglunda
Minimali naudojimo trukmė	24 mėnuo
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Sukibimas su plienu	0,59 N/mm
Paskirtis	Apvalkalas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Šoninių paviršių apdirbimas
Paskirtis	Apsauga
Produkto rūšis	Lipni juosta