

Ansell**Pirštinių pora ActivArmr Hycron® 27-607, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094430 10

GTIN

10076490498808

Produktų klasė

04P

Aprašymas**Modelis:**

ActivArmr Hycron® serija. **Tvirtos pirštinės** iš medvilninio džersio su nitrilo danga darbams, kuriems keliami dideli reikalavimai. Atsparios dirbant su aštriomis ir abrazyviomis medžiagomis. Tvirtesnės ir lankstesnės už PVC, tris kartus ilgiau laiko, negu sunkios odinės pirštinės.

Veiksmingas tepalo ir alyvos barjeras. Puikiai tinka stambioms ketaus detalėms, plastikinėms formų dalims, plieno strypams, lakštiniam plienui, galingam kabeliui, statybinėms medžiagoms, medienos žaliavai.

Su megzta juosta ir 3/4 danga geresniam oro pralaidumui išlaikyti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tinkama forma

gerai

Pirštinių dydis

10

Imti drėgniems daiktams	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Kvėpuoja	vidutiniškai
Apsauga nuo karščio	nėra
be silikono	taip
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
Be DMF	ne
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Serija	Hycron®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	4221X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	246 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	57 g
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Produkto rūšis	Universalios pirštinės