



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

880100 2

GTIN

4021176009501

Produktų klasė

83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 40 - 160 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 100 - 220 mm

Užveržimo gylis iki: 150 mm

Galia: 6 t

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki

150 mm

Galia

6 t

Išorinio suspaudimo dydis	40 - 160 mm
Vidinio suspaudimo dydis	100 - 220 mm
maksimalus sukimo momentas	150 Nm
Išorinis 6-briaunis	22 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	3,01 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Priedai

Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 2	880150 2
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 2/150 mm	880200 2/150
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 2/150 mm	880220 2/150
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 2/300 mm	880300 2/300