

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 11
GTIN	4045197975218
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 32
Naudingasis ilgis L ₁	16,5 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500