

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 18
GTIN	4045197975225
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	18 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 34
Naudingasis ilgis L ₁	27 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15

674248 TX15