

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 26
GTIN	4045197975232
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	39 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Koto Ø D_s	32 mm
Nominalus Ø D	26 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 36
Bendras ilgis L	180 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25