



Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880130 3
GTIN	4021176013546
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 46 - 250 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 180 - 340 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 10 t

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	200 mm
Vidinio suspaudimo dydis	180 - 340 mm

Galia	10 t
Išorinio suspaudimo dydis	46 - 250 mm
Išorinis 6-briaunis	27 mm
maksimalus sukimo momentas	250 Nm
Kablių skaičius	3
Svoris	9,615 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Priedai

Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880220 3/200
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880200 3/200
Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 3	880150 3
Prailginti griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 4/500 mm	880320 4/500