



Smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB242



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Smūginis gręžtuvas su labai našiu varikliu, kurio didelis sukimo momentas sunkiausiems darbams (gręžimui, gręžimui su karūnomis ir žiediniais grąžtais) taip pat sukimui ir maišymui.

- **Naujoviškai tvirtinama apsauginė rankena ir Softgrip padeda patikimai išlaikyti prietaisą rankose.**
- **Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ilgaamžis.**
- **Mechaninė apsauginė perkrovos mova antirotacinė – maksimaliai saugus darbas ir sunkiausiose situacijose.**
- **Greitas įrankių keitimas tik viena ranka vienos įvorės greitojo užveržimo griebtuvu su Auto-Lock.**
- **Sukama šepetėlių plokštelė užtikrina vienodą jėgą tiek kairine, tiek dešinine eiga.**
- **Suklio kakliuko Ø 43 mm (europinis standartas) – galima dėti į gręžimo stovą.**
- **2-jų greičių reduktorius.**
- **Didesnė naudotojų apsauga dėl KickBack Control.**

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 13 mm, papildoma rankena, gylio ribotuvu 210 mm, lagaminu.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1100 W
Gamintojo pavadinimas	GSB 24-2

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimali vibracija pagal EN	14,6 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	22 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	900 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sukimo momentas	40 Nm
maksimalus smūgių skaičius	15300 min ⁻¹
Svoris	2,9 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas