

Garant**Poliravimo strypas, SiC grūdėtumas 150 (rupus), Plotis × ilgis: F20X140mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 552034 F20X140 |
| GTIN | 4045197975935 |
| Produktų klasė | 51G |

Aprašymas**Modelis:**

Elastingas poliuretano poliravimo strypas su SiC šlifavimo grūdelių danga.

Paskirtis:

Glotniojo šlifavimo ir poliravimo darbams, pvz., gaminant įrankius.

Pastaba:

Kiti matmenys ir grūdėtumas parduodami atskirai pagal paklausimą.

Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Forma: Plokščia

Ilgis: 140 mm

Plotis: 20 mm

Aukštis: 10 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Aukštis | 10 mm |
| Rišiklis | PU rišiklis |
| Plotis | 20 mm |
| Forma | Plokščia |
| Grūdėtumas | 150 |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |

| | |
|----------------|--------------------|
| Ilgis | 140 mm |
| Produkto rūšis | Poliravimo strypas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |