

Garant**Poliravimo strypas, SiC grūdėtumas 150 (rupus), Plotis × ilgis: R6X140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552034 R6X140
GTIN	4045197975942
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

Elastingas poliuretano poliravimo strypas su SiC šlifavimo grūdelių danga.

Paskirtis:

Glotniojo šlifavimo ir poliravimo darbams, pvz., gaminant įrankius.

Pastaba:

Kiti matmenys ir grūdėtumas parduodami atskirai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plotis	6 mm
Šlifavimo priemonė	Silicio karbidas (SiC)
Forma	Apvali
Riškis	PU riškis
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	150
Aukštis	6 mm
Ilgis	140 mm
Produkto rūšis	Poliravimo strypas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		