



Tiesinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71230162



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifukoaklis.
- Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantiu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.
- Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.
- Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.
- Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.
- Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.
- Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.

Kompaktiškas su trumpu suklio kakliuku.

Detalus aprašymas:

- Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantiu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.
- Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.

- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**

Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvove \varnothing 6 mm, po1 veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834 – 073845.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073834 ir t.t.

Tiesiniai šlifuočiai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių \varnothing iki 12 mm.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	AGSZ 18-280 BL Select
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	9000 - 28000 min ⁻¹
Svoris	1,4 kg
maksimalus užspaudimo įvorės \varnothing	8 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Variklio sandara	Be šepetėlių
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuočlis

Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifukliams Užspaudimo
įvorės Ø 6 mm

077268 6

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifukliams Užspaudimo
įvorės Ø 8 mm

077268 8

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE12 V

073837 FE12