



Tiesinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71230262



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077262 71230262
GTIN	
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifukoaklis.**
- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rautytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.**
- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**

Ilgas suklio kakliukas. Ilgas, plonas suklio kakliukas leidžia giliai įsigilinti į ruošinius (pvz., vamzdžių vidaus šlifavimas).

Standartas:

- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rautytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.**

- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**

Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvove \varnothing 6 mm, po1 veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834 – 073845.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073834 ir t.t.

Tiesiniai šlifukočiai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių \varnothing iki 12 mm.

Techninis aprašymas

maksimalus užspaudimo įvorės \varnothing	8 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,6 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Gamintojo pavadinimas	AGSZ 18-280 LBL Select
Sūkių skaičiaus diapazonas	9000 - 28000 min ⁻¹
Variklio sandara	Be šepetėlių
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukočlis

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE12 V

073837 FE12

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo
įvorės Ø 8 mm

077268 8

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo
įvorės Ø 6 mm

077268 6