



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: 71132364



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- 2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.
- Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.
- Komplekte yra QuickIN metalinis griebtuvas (120 Nm) su kietmetalinėmis užspaudimo lūpomis ir didele užspaudimo jėga.
- FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

Privalumai:

FEIN SafetyCell Technology.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 QuickIN gręžimo griebtuvu (120 Nm), 1 segtuku prie diržo, 1 antgalių rinkiniu dėžutėje ir transportavimo lagaminu.

Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Heavy Duty
Svoris	1,3 kg
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	ASB 18 Q Select
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s ²
Variklio sandara	Be šepetėlių
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	50 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas ANGLE	070208 ANGLE
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas INCH14	070208 INCH14
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas 711301	070208 711301
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas HOLESAW	070208 HOLESAW
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas INCH12	070208 INCH12
Ličio jonų akumulatoriusHighPower Akumulatoriaus tipas, įtampa FE18 V	073834 FE18
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas CHUCK120	070208 CHUCK120
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Rankinio spaustuvo priedaiQuick-In Tipas CHUCK60	070208 CHUCK60
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1