



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 3
GTIN	4021176009686
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 65 - 250 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 180 - 340 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 8,5 t

Techninis aprašymas

Galia	8,5 t
Vidinio suspaudimo dydis	180 - 340 mm

Užveržimo gylis iki	200 mm
Išorinio suspaudimo dydis	65 - 250 mm
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Kablių skaičius	2
Išorinis 6-briaunis	27 mm
Svoris	7,12 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Priedai

Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/300 mm	880300 3/300
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880200 3/200
Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 3	880150 3
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880220 3/200
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 4/500 mm	880300 4/500