



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2XK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su **6 skirtingomis funkcijomis viename.**

Nuimama griebtuvo sistema su 3 antgaliais maksimaliam lankstumui.

Privalumai:

6-in-1 sukimo sprendimas..

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu (HD-Box) ir diržo segtuku, 13 mm greitojo keitimo užspaudimo griebtuvu, ekscentrinu antgaliu, kampine sukimo galvute.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.
Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

Svoris	1,2 kg
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Variklio sandara	FUEL™
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas	37 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	30,8 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Gamintojo pavadinimas	M12FPDXKIT-202X
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Mūrijimas

Produkto rūšis

Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12

073814 MB12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC