



Galvučių rinkinys, 3/8 colio kvadratas, izoliuotos pagal VDE 17 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	633995 6
GTIN	4013288190970
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Galvučių rinkinys, **izoliuotos iki 1000 V** pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M3,5 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės, izoliuotos pagal VDE: 14 vnt. dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Ilgintuvai, izoliuoti pagal VDE: 91 mm ir 166 mm

Terkšlė, izoliuota pagal VDE: 1 vnt.

Sudėta į: tekstiliniame dėkle su lipuku

Medžiaga: Chromo molibdeno plienas

Aukštis: 60 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 6-19 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	17
----------------	----

Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
6-briaunių galvučių dydžių ribos	6-19 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Gamintojo pavadinimas	8100 SB VDE 1
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Pakuotė	Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis	300 mm
Plotis	180 mm
Aukštis	60 mm
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas