



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 30
GTIN	4021176010163
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 65 - 350 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 180 - 440 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 8,5 t

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	200 mm
Vidinio suspaudimo dydis	180 - 440 mm

Galia	8,5 t
Išorinio suspaudimo dydis	65 - 350 mm
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Išorinis 6-briaunis	27 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	7,525 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Priedai

Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 3	880150 3
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 4/500 mm	880300 4/500
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880220 3/200
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880200 3/200
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/300 mm	880300 3/300