



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 4
GTIN	4021176009761
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

#### Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 80 - 520 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 200 - 590 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 12 t

### Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis	200 - 590 mm
Išorinio suspaudimo dydis	80 - 520 mm

Galia	12 t
Užveržimo gylis iki	200 mm
Kablių skaičius	2
maksimalus sukimo momentas	400 Nm
Išorinis 6-briaunis	36 mm
Svoris	14 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

## Priedai

Hidraulinis sraigtas Tipas 1	880170 1
Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 4	880150 4
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880220 3/200
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 4/500 mm	880300 4/500
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/300 mm	880300 3/300
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880200 3/200