

Garant**VCGT 050102, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Produktų klasė	21I

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	AF
Kietlydinys	HU7315-1
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 050102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui