

Garant**VC.T 070204, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Produktų klasė	211

Aprašymas

VC.T 070204 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	HU7315-1
Drožlialaužis	AF
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui