

 KOMET**TOHX 140305 kairinė, W30, Rūšis: BK6425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 140305 kairinė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Drožlialaužis: G06

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Drožlialaužis	G06
Kietlydinys	BK6425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui