



**WOHX 08T302 dešininė, W00, Rūšis: K10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268905 K10
GTIN	4047109056442
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

WOHX 08T302 dešininė K10 Kietlydinys: K10

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	K10
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Papildomas naudojimas	N

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 08T302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	20 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui