


WOHX 10T304 dešininė, W00, Rūšis: BK6425

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268910 BK6425
GTIN	4047109225879
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 10T304 dešininė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	BK6425
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 10T304 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	20 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui