



**WOHX 05T302 kairinė, W01, Rūšis: P25M**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268912 P25M   |
| GTIN             | 4047109056718 |
| Produktų klasė   | 24T           |

**Aprašymas**

WOHX 05T302 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pastūma $f$                                   | 0,1 - 0,3 mm/aps,   |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Papildomas naudojimas                         | M                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 300 m/min     |
| Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui   | 120 - 180 m/min     |
| Kietlydinys                                   | P25M                |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm              |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 1,5 mm        |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas                    | P                                 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOHX 05T302 L                     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 3                                 |
| Produkto pavadinimo požymis               | W01                               |
| Priekinis kampas                          | 6 laipsniai                       |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |