

 **KOMET**
**TOHX 140305 kairinė, W30, Rūšis: BK8425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 140305 kairinė BK8425 Kietlydinys: BK8425

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 160 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	BK8425
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min
Papildomas naudojimas	M

Drožlialaužis	G12
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui