



WOHX 060302 kairinė, W00, Rūšis: P25M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 060302 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Papildomas naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	P25M

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 060302 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui