


**DOHT 070202 kairinė, W60, Rūšis: BK6425**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268857 BK6425
GTIN	4047109225220
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

DOHT 070202 kairinė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	100 - 180 m/min
Kietlydinys	BK6425
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DOHT 070202 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	W60
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui