

 KOMET
**TOHX 090204 neutrali, W30, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 090204 neutrali P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Ašmenys	HM

Kietlydinys	P25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Papildomas naudojimas	M
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui