


DOHT 070202 dešininė, W60, Rūšis: BK6425

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Produktų klasė	24T

Aprašymas

DOHT 070202 dešininė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 180 m/min
Kietlydinys	BK6425
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DOHT 070202 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	W60
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui