

 KOMET**TOHX 090204 neutrali, W30, Rūšis: BK8425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 090204 neutrali BK8425 Kietlydinys: BK8425

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	BK8425
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min
Papildomas naudojimas	M

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 160 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui