


TOHX 06T103 neutrali, W30, Rūšis: BK8425

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 06T103 neutrali BK8425 Kietlydinys: BK8425

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,3 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 160 m/min
Kietlydinys	BK8425
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T103 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui