




TOHX 140305 kairinė, W30, Rūšis: K10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	268885 K10
GTIN	4047109062979
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 140305 kairinė K10 Kietlydinys: K10

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Papildomas naudojimas	N
Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	K10
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	20 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui