

 **KOMET**
TOHX 140305 neutrali, W30, Rūšis: P25M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 140305 neutrali P25M Kietlydinys: P25M

Drožlialaužis: G06

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,5 mm
Kietlydinys	P25M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	G06
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Papildomas naudojimas	M
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui