

 KOMET**TOHX 140305 neutrali, W30, Rūšis: BK8425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 140305 neutrali BK8425 Kietlydinys: BK8425

Drožlialaužis: G06

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	BK8425
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 160 m/min

Drožlialaužis	G06
Kampo spindulys	0,5 mm
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui