


**DOHT 11T304 dešininė, W60, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Produktų klasė	24T

Aprašymas

DOHT 11T304 dešininė P25M Kietlydinys: P25M

Pastūma f: 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	P25M
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DOHT 11T304 R

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	W60
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui