


 KOMET

**WNHX 08T302 dešininė, W04, Rūšis: P25**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268890 P25    |
| GTIN             | 4047109072725 |
| Produktų klasė   | 24T           |

**Aprašymas**

WNHX 08T302 dešininė P25 Kietlydinys: P25

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

 Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka           | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 1,5 mm         |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 300 m/min      |
| Kietlydinys                                   | P25                  |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                    |
| Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui   | 100 - 180 m/min      |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Kampo spindulys                        | 0,2 mm                          |
| Pastūma f                              | 0,05 - 0,25 mm/aps,             |
| Papildomas naudojimas                  | M                               |
| Danga                                  | padengtas                       |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNHX 08T302 R                   |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 3                               |
| Produkto pavadinimo požymis            | W04                             |
| Priekinis kampas                       | 18 laipsniai                    |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekimui |