



WOHX 06T302 kairinė, W01, Rūšis: P25M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268917 P25M
GTIN	4047109057005
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 06T302 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	P25M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Papildomas naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 06T302 L
Produkto pavadinimo požymis	W01
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui