


DOHT 070202 dešininė, W60, Rūšis: K10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268855 K10
GTIN	4047109064577
Produktų klasė	24T

Aprašymas

DOHT 070202 dešininė K10 Kietlydinys: K10

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Papildomas naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	K10

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DOHT 070202 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	W60
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui