


**WOHX 10T304 kairinė, W00, Rūšis: P25M**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

WOHX 10T304 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M
Kietlydinys	P25M
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 10T304 L
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui