


WOHX 10T304 kairinė, W00, Rūšis: P25M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 10T304 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	P25M
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 10T304 L
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui