


 KOMET
WOHX 08T302 kairinė, W00, Rūšis: K10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268920 K10
GTIN	4047109056268
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 08T302 kairinė K10 Kietlydinys: K10

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	N
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Drožlialaužis	G12
Kietlydinys	K10
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 08T302 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui